

Ladekast

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1005 x 695 mm, 9 lade(n), afsluitbaar met centrale vergrendeling, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 118324



Ladekast

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1005 x 695 mm
- 9 lade(n)
- laden hoogte 9x100 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- met etikettenlijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekkade
- afsluitbaar met centrale vergrendeling
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw

meubeltype	kast	beletteringsveld	etikettenlijst
type kast	ladekast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
materiaal	plaatstaal	kleur voorkant	blauw // RAL 5012
hoogte	1000 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	1005 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	695 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
kast uitrusting	lades	afsluitbaar	ja
laden aantal	9 stuks	sluitsysteem	centrale vergrendeling
laden aantal x hoogte	9x100 mm	scheidingswand	nee
fronthoogte 100 mm	9 stuks	greep	greeplijst
draagvermogen lade	75 kg	verrijdbaar	nee
uittrekrail lade	kogelgelagerd	gewicht	200 kg
uittrekbare lade	100 %		

Gerelateerde Producten

118347



lade-indelingsset, breedte x diepte 800 x 695 mm, 229-delig