

bott **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 1600 x 1050 x 750 mm, 11 lade(n), met lade voor normale belastingen, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 124492



bott Ladekast cubio

Stationair

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1600 x 1050 x 750 mm
- 11 lade(n)
- laden hoogte 4x100 mm/2x125 mm/3x150 mm/2x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- met lade voor normale belastingen
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs














Technische details

meubeltype	kast	uittrekrail lade	kogelgelagerd
type kast	ladekast	uittrekbare lade	100 %
materiaal	plaatstaal	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1600 mm	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
breedte	1050 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	750 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	lades	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal	11 stuks	soort uittrekking	lade voor normale belastingen
laden aantal x hoogte	4x100 mm/2x125 mm/3x150 mm/2x200 mm	afsluitbaar	ja
fronthoogte 100 mm	4 stuks	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
fronthoogte 125 mm	2 stuks	scheidingswand	nee
fronthoogte 150 mm	3 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 200 mm	2 stuks	verrijdbaar	nee
draagvermogen lade	75 kg	gewicht	226,9 kg

Gerelateerde Producten

125770		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125771		reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)
125772		5-punts sluitsysteem, voor ladekast
125774		elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast
125788		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1050 x 750 mm
126248		onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 750 mm
126253		gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126254		gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart
126255		opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs

126256		etiketlijst, voor ladekast
126258		freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126259		freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126260		freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126261		freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126262		freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126263		freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126264		freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126265		freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs
126269		antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 925 x 625 mm, voor kast breedte x diepte 1050 x 750 mm
126288		bak, 18 bakken (4 x B 70 mm, 6 x B 45 mm, 8 x B 33 mm) + 72 bakwanden, hoogte x breedte x diepte 28 x 1050 x 750 mm