

## Rollcart kastwagen

draagvermogen 600 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 985 x 705 mm, legborden van hout, 3 wanden (aluminium) met deur, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium/RAL 5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158229



## Rollcart Kastwagen met aluminium wanden

kastwagen

- draagvermogen 600 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 985 x 705 mm
- legborden van hout
- 3 wanden (aluminium) met deur
- met dubbele vleugel deur
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium/RAL 5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel transportwagen

wielen aantal/soort 2 zwenk- en 2 bokwielen

type wagen	kastwagen	banden	TPE
materiaal	aluminium/staal	diameter wiel	200 mm
draagvermogen	600 kg	wiellager	groefkogellager
lengte laadvlak	985 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	705 mm	elektrisch geleidend	nee
lengte	1150 mm	wielstand	rechthoekig
breedte	750 mm	oppervlak	m. poedercoating
etages aantal	4 stuks	kleur	aluminium/gentiaanblauw // RAL5010
etage-inrichting	recht	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal vloer	hout	duwbeugel aantal	1 stuks
constructies	3 wanden (aluminium) met deur	gewicht	144 kg
type deur	dubbele vleugel deur		

## Gerelateerde Producten

157957		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158403		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158408		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158412		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158417		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158422		wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar