

PE-opvangbak

voor 4 x 220 liter vat, opvangvolume 225 l, hoogte x breedte x diepte 270 x 2470 x 870 mm, Gemaakt met geperforeerde plaat van polyethyleen, voeten, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck



Artikelnummer: 201256

Opvangbak

voor vaten

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 4 x 220 liter vat
- opvangvolume 225 l
- hoogte x breedte x diepte 270 x 2470 x 870 mm
- van hogedruk polyethyleen
- Gemaakt met geperforeerde plaat van polyethyleen
- voeten, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	hogedruk polyethyleen
type opvangbak	PE-opvangbak	opvangbak uitrusting	geperforeerde plaat
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	polyethyleen
opvangvolume	225 l	onderbouw	voeten

capaciteit	4 x 220 liter vat	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	270 mm	verrijdbaar	nee
breedte	2470 mm	gewicht	89 kg
diepte	870 mm		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwieken met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525756		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm