

Rollcart bijzetwagen

draagvermogen 100 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 495 x 275 mm, platform van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met kunststof-banden

Artikelnummer: 203161



Rollcart Bijzetwagen

bijzetwagen

- draagvermogen 100 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 495 x 275 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 830 x 670 x 380 mm
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 80 mm
- met kunststof-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- 2 zwenkwielen met rem

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
type wagen	bijzetwagen	banden	kunststof
draagvermogen	100 kg	wiel-Ø	80 mm

lengte laadvlak	495 mm	wiellager	groefkogellager
breedte laadvlak	275 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
etages aantal	2 stuks	materiaal	staal
hoogte	830 mm	schuifbeugel	1 stuks
lengte	670 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	380 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal platform	hout	gewicht	11 kg