

ZARGES

escalier industriel

estrade hauteur 3,25 m, 13 marches striées (estrade incl.), marches largeur x profondeur 800 x 175 mm, en aluminium, avec revêtement en zinc anti-corrosion, main courante à un côté

Numéro d'article: 215165



ZARGES Escalier industriel

escalier industriel

- estrade hauteur 3,25 m
- accès à un côté
- 13 marches striées (estrade incl.)
- marches largeur x profondeur 800 x 175 mm
- portée 1,93 m
- en aluminium, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- application sûre grâce à main courante
- main courante à un côté
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- fixation avec 2 consoles murales et équerre de pied
- poids 50,96 kg
- selon DIN EN ISO 14122
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escalier	force	300 kg
matériau	aluminium	force des marches	150 kg
	60 °	équipement de sécurité échelle	main courante
hauteur d'estrade	3,25 m	main courante	à un côté
nombre de marches	13	surface	galvanisé
type de marche/d'échelon	marches striées	surface marches	galvanisé
largeur de marche	800 mm	type de fixation	2 consoles murales et équerre de pied
profondeur des marches	175 mm	norme	DIN EN ISO 14122
portée	1,93 m	garantie	10 années
utilisation	à un côté	livraison	prémonté
rabattable	non	Poids	50,96 kg
roulant	non		

Accessoires

215173		Main courante pour escalier industriel, inclinaison 60°, Pour 13 marches, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	--	---

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
505371		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), longueur de la courroie 3 m, largeur 50 mm, diamètre de montant 60 mm, courroie en rouge/blanc, montant en aluminium coloris rouge
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune