

## verkeersbord SafetyMarking®

absoluut stopverbod, conform StVO,  
van aluminium, 2 mm dik, oppervlak  
retro-reflecterend, diameter 420 mm

Artikelnummer: 225677



## Verkeersbord SafetyMarking®

### Absoluut stopverbod volgens StVO




verkeersbord

- absoluut stopverbod
- conform StVO
- van aluminium, 2 mm dik
- oppervlak retro-reflecterend
- voor het gebruik in buiten
- temperatuurbestendig van -40 °C tot +120 °C
- diameter 420 mm





## Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsmarkering	materiaal	aluminium
veiligheidsmarkering	verkeersbord	dikte	2 mm
weergave	symbool	type oppervlakte	retro-reflecterend
symbool/tekst	absoluut stopverbod	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +120 °C
norm	conform StVO	diameter	420 mm
plaats van toepassing	buiten	gewicht	0,75 kg

## Gerelateerde Producten

222638		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 2500 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag
222639		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 3000 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag
222640		schachtbuis voor waarschuwingsbord, lengte 3500 mm, van vierkante stalen buis (40 x 40 mm), met corrosiebeschermende zinklaag

### Dit past ook bij ...

221169		oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel
221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat