

Treston

ESD-Kanban-stelling - aanbouwveld achter M900

hoogte x breedte x diepte 1860 x
933 x 735 mm, veldlast 700 kg,
staanders met epoxy-poedercoating
in RAL7035 lichtgrijs, niveaus met
epoxy-poedercoating in RAL7035
lichtgrijs

Artikelnummer: 230209



TRESTON

5 YEARS
WARRANTY

ESD-Kanban-stelling - aanbouwveld achter

- Geschikt voor opstelling in EPA-omgevingen (Electrostatic Protected Area)
- ideaal voor magazijnen met grote verzamelvolumes. volgens het FiFo-principe worden de eerst opgeslagen goederen ook als eerste weer uitgenomen en worden de bewegingen van de orderpicker beperkt
- hoogte x breedte x diepte 1860 x 933 x 735 mm
- veldlast 700 kg
- 3 niveau(s) met elk 4 paar rollenrails, zonder afdeklegbord
- niveaus met 3 geleiderails voor extra onderverdelen en gemakkelijker vullen van de afzonderlijke kanalen
- constructie van staal
- staanders met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- onderbouw met stelschroeven voor variabele aanpassing aan een

ongelijke ondergrond

- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	3 stuks
stellingtype	Kanban-stelling	legborden / niveaus uitrusting	3 geleiderails
geschikt voor (branches)	EPA-omgevingen	dekvloer	nee
geschikt voor (gebruik)	Fifo-principe	elektrisch geleidend	ja
stellingveld	aanbouvveld	oppervlak legbord	epoxypoedercoating
aanbouwzijde	achter	oppervlak standaard	epoxypoedercoating
materiaal	staal	onderbouw	stelvoeten
hoogte	1860 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	933 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
diepte	735 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	220 kg	garantie	5 jaar
veldlast	700 kg	gewicht	59 kg
legbord-/niveautype	4 paar rollenrails		

Gerelateerde Producten

230208



ESD-Kanban-stelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 1860 x 933 x 805 mm, veldlast 700 kg, staanders met epoxypoedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus met epoxypoedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

216909



Antistatisch plat zakje, van polyethyleen in roze, dikte 100 µm, lengte x breedte binnen 400 x 300 mm

221146



beschermhandschoenen, van polyamide in wit, ademend en naadloos, afmeting 9