

## antivermoeidheidsmat Amsterdam

mat, hoogte x lengte x breedte 14 x 910 x 600 mm, vuurvast, Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in grijs, antislip, koude-isolerend en schokabsorberend, bestendig tegen olie en chemicaliën



**Artikelnummer: 235469**


### antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen, magazijnen, maar ook architectenbureaus of supermarkten / voor zwaar gebruik
- mat
- hoogte x lengte x breedte 14 x 910 x 600 mm
- Van microcellulair vinyl met pvc-laminering (Uni-Fusion™ lamineertechnologie) met traanplaatprofiel in grijs
- afgeschuinde randen om struikelen te voorkomen en RedStop™ antislip-onderlaag tegen uitglijden
- antislip, koude-isolerend en schokabsorberend
- bestendig tegen olie en chemicaliën
- met antislip-eigenschappen R10 conform DIN 51130 en BGR 181 getest
- vuurvast conform brandveiligheidsklasse Bfl-S1 en NFSI® gecertificeerd





## Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	breedte	600 mm
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen, antislip-onderlaag
confectionering	mat	vloerbedekking functie	antislip, koude-isolerend, schokabsorberend
geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	elektrisch geleidend	nee
geschikt voor (gebruik)	zwaar gebruik	moeilijk ontvlambaar	nee
plaats van toepassing	binnen	bestendigheid	oliën, chemicaliën
materiaal loopvlak	microcellulair vinyl met pvc-laminering	berijdbaar	ja
oppervlak vloerbedekking	traanplaatprofiel	brandveiligheid	vuurvast
kleur	grijs	norm	DIN 51130 // BGR 181
hoogte	14 mm	certificering	brandveiligheidsklasse Bfl-S1 // NFSI®
lengte	910 mm	gewicht	4 kg

## Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht