

ADB

Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank HEAVY



hoogte x breedte x diepte 700 - 1170 x 2000 x 750 mm, tafelblad van massief beukenhout, met beschermlak, hoogteverstelling via microscharnelaar, uitvoering frame C-voetonderstel, uitgerust met 1 geperforeerde plaat in RAL7035 lichtgrijs, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7037 stofgrijs



Artikelnummer: 240323



Elektrisch in hoogte verstelbare werkbank





- hoogte x breedte x diepte 700 - 1170 x 2000 x 750 mm
- blad dikte x breedte x diepte 50 x 2000 x 750 mm
- tafelblad van massief beukenhout, met beschermlak
- hoogteverstelling via microscharnelaar
- uitvoering frame C-voetonderstel
- uitgerust met 1 geperforeerde plaat in RAL7035 lichtgrijs
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7037 stofgrijs
- inhoud levering: inclusief montage materiaal



Technische details

meubeltype	tafel	materiaal plaat	massief beukenhout
type tafel	werkbank	oppervlak plaat	m. beschermlak
hoogte	700-1170 mm	vorm onderstel	C-voetonderstel
breedte	2000 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	750 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	50 mm	kleur onderstel	stofgrijs // RAL7037
breedte plaat	2000 mm	verrijdbaar	nee
diepte plaat	750 mm	inhoud levering	inclusief montagemateriaal
in hoogte verstelbaar	ja	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
hoogteverstelling door	microschakelaar	merk volgens EAR-registers	ADB
werkbank uitrusting	geperforeerde plaat	gewicht	85 kg
kleur geperforeerde plaat	lichtgrijs // RAL7035		

Dit past ook bij ...

134175		stellingbak, hoogte x breedte x diepte 140 x 234 x 400 mm, van polypropyleen, in duifblauw
208519		tafelweegschaal, niet ijkbaar, platform van kunststof, Ø 105 mm, weegbereik van 0 tot 0,2 kg, afleesbaarheid in 0,01 g stappen
221164		bordestrap, bordes hoogte x breedte 400 x 640 mm, 2 vervangbare treden (incl. bordes), van aluminium
234943		1/4"+1/2" universele gereedschapsset, 130 st.