

gereedschapswagen

hoogte x breedte x diepte 860 x 755 x 460 mm, lade binnen B x D 570 x 395 mm, 5 laden, afsluitbaar met cilinderslot, romp in RAL7016 antracietgrijs, front in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 242152



gereedschapswagen

- hoogte x breedte x diepte 860 x 755 x 460 mm
- draagvermogen 150 kg
- laden hoogte 3x75 mm/2x155 mm
- lade binnen B x D 570 x 395 mm
- 5 laden
- laden met kogelgelagerde telescooprails, uittrekbaar legbord 100 %
- afsluitbaar met cilinderslot
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met Polyurethaan-banden
- 1 zwenkwiel met rem
- constructie van staal
- romp in RAL7016 antracietgrijs
- front in RAL7016 antracietgrijs

Technische details

transporttoestel	transportwagen	afsluitbaar	ja
type wagen	gereedschapswagen	sluitsysteem	cilinderslot
diepte	460 mm	verrijdbaar	ja
incl. gereedschap	nee	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	150 kg	wiel-ø	125 mm
laden aantal	5 stuks	banden	Polyurethaan
laden aantal x hoogte	3x75 mm/2x155 mm	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
breedte lade binnen	570 mm	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
diepte lade binnen	395 mm	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
uittrekrail lade	kogelgelagerde telescooprails	gewicht	53 kg
uittrekbare lade	100 %		