

Scangrip bouwlamp FLOOD LITE MC

behuizing van kunststof, Lampen:
COB-led, met powerbank met USB-
uitgang, 3-in-1 support, straalhoek
120 °, met netaansluiting

Artikelnummer: 254558



SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



bouwlamp

- ideaal voor dagelijks gebruik bij zwaar werk
- hoogte x breedte x diepte 163 x 275 x 47 mm
- behuizing van kunststof
- Lampen: COB-led
- energie-efficiëntieklasse E
- met powerbank met USB-uitgang, 3-in-1 support
- straalhoek 120 °
- in 2 trappen dimbaar
- display met laadindicator
- met netaansluiting
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lamp uitrusting	powerbank met USB-uitgang, 3-in-1 support
type lamp	bouwlamp	lamp functie	in 2 trappen dimbaar
geschikt voor (gebruik)	dagelijks gebruik bij zwaar werk	materiaal behuizing	kunststof
type lamp	COB-led	hoogte	163 mm
energie-efficiëntieklasse	E	breedte	275 mm
lichtstroom	1750-3500	diepte	47 mm
dimbaar	ja	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
afstraalhoek	120 °	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
spanningsverzorging	netaansluiting	garantie	3 jaar
kabellengte	5 m	gewicht	2,1 kg
weergave	laadindicator		