


rayonnage pour panneaux

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 2030 x 800 mm, charge max. par tablette 1000 kg, distance de division 45 mm, avec 9 compartiments, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



Numéro d'article: 330763

Rayonnage pour tableaux


rayonnage pour panneaux

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 2030 x 800 mm
- charge max. par tablette 1000 kg
- distance de division 45 mm
- avec 9 compartiments
- pour des formats de 2000x1000 - 3000x2000 mm
- entreposage par roulette souple à l'avant du fond
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	nombre de cintres	10 pièce
type de rayonnage	rayonnage pour panneaux	pour formats de - à	2000x1000 - 3000x2000 mm
hauteur	1000 mm	charge maxi par tablette	1000 kg
largeur	2030 mm	surface de montant	finition peinture époxy
profondeur	800 mm	Convient pour épaisseurs de tôle	4 mm
entreposage	roulette souple avant du fond	Matériaux avec un poids spécial	9 kg/dm ³
compartiments	9 pièce	Poids	165 kg
distance de division	45 mm		

Accessoires

531614		rampe pour rayonnage pour panneaux, longueur 800 mm, en acier galvanisé à chaud
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
528761		établi roulant, hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, piètement 4 pieds, équipement : 1 armoire, 2 tablettes, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
530774		tréteau de chantier, en acier, force 200 kg, hauteur x largeur 600 - 1000 x 970 mm, surface d'appui antidérapant et préservant le matériau, largeur x profondeur 970 x 115 mm, pliables pour un gain de place
891181		ventouse de manutention, force horizontale 30 kg, 1 ventouse(s) Ø 120 mm, corps en aluminium, volume de livraison kit de 2 dans une mallette