

BS-ROLLEN rollenstandaard

wissel-rollenbaan van kunststof,
wieldiameter 50 mm,
draagvermogen 100 kg,
baanbreedte 350 mm, hoogte 630 -
1100 mm

Artikelnummer: 524986



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Rollenstandaard voor materiaaltoevoer met wisselrollen




rollenstandaard

- wissel-rollenbaan van kunststof
- wieldiameter 50 mm
- draagvermogen 100 kg
- baanbreedte 350 mm
- hoogte 630 - 1100 mm
- frame van staal gelakt

Technische details

transporttechniek	transportbaan	uittrekbaar	nee
baantype	wisselrollenbaan	baanbreedte	350 mm
baancomponent	rollenstandaard	hoogte	630-1100 mm
roltype	wissel-rollenbaan	materiaal frame	staal
materiaal rol	kunststof	frameoppervlak	gelakt
diameter rol	50 mm	gewicht	7 kg
draagvermogen	100 kg		

Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm