

BS-ROLLEN roulette à boudin

BS ROLLEN®

force 1000 kg, bandage fonte grise coloris bleu, diamètre 150 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 52 x 20 mm



Numéro d'article: 713591

BS-ROLLEN Roue à boudin

roulette à boudin




- convient pour type de sol : lisse/plat, rugueux/plat
- force 1000 kg
- bandage fonte grise coloris bleu
- diamètre 150 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 52 x 20 mm
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	trou de moyeu	20 mm
type de roulettes	roulette à boudin	largeur de rouleaux avec boudin	46 mm
pneumatique	fonte grise	largeur de roulement sans boudin	36 mm
couleur des pneumatiques	bleu	Ø de roue	150-175 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	frein	sans
roulement	roulement à billes	pare-fils	non
charge	1000 kg	couleur de la jante	bleu
conducteur d'électricité	non	Poids	3,22 kg

longueur de moyeu 52 mm

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés