

REMA Rollfahrwerk mit Spindel SELECT 30S




Das REMA Rollfahrwerk Select 30S mit Spindelverstellung kann als mobiles Anschlagmittel für verschiedene Montagearbeiten einfach, schnell und sicher montiert werden.

Merkmale

- Geeignet für diverse Profile, sowohl mit geradem und schrägem Flansch.
- Stahlräder-Ausführung.
- Robuste Stahlausführung mit geringem Eigengewicht.
- Einfache Montage durch Gewindespindel.
- Sichere Benutzung durch den extra Sicherheitshebel.
- Radbruchstützen und Auskippsicherung.
- Lagerung mit wartungsfreien Lagern.
- Wartungsfrei und benutzerfreundlich.

Norm:

- EN12100-1/2, EN13157



Typ	Tragfähigkeit (kg)	Flanschbreite (mm)	Minimaler Radius (mm)	A (mm)	Bmin (mm)	Bmax (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
S30S 005	500	64 - 203	1100	174	263	324	105	16	25.4	340	6	0918001
S30S 010	1000	63 - 203	1100	174	263	324	105	16	25.4	340	7	0918003
S30S 020	2000	76 - 203	1300	280	339	387	111	22	25.4	340	20	0918005
S30S 030	3000	76 - 203	1400	345	374	438	127	27	26	345	32	0918007
S30S 050	5000	100 - 305	1500	395	450	528	135	35	81	465	53	0918009