


REMA Polyester Hebebänder mit verstärktem Schlaufen S1



Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet für intensiven industriellen Gebrauch.

Merkmale

- Farbkodierung nach EN 1492-1.
- Duplex-Hebebänder; zwei Bandlagen.
- Extra starkes, wasser- und schmutzabweisendes imprägniertes Gewebe
- Streifenkodierung, pro Streifen 1t (bis 10t).
- 30mm Bandbreite bedeutet 1t Traglast.

Standardlieferung:

- In Plastik verpackt mit Bedienungsanleitung.

Norm:

- EN1492-1

S1-PES					
	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)	W.L.L (kg)
1.000 kg	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2.000 kg	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3.000 kg	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4.000 kg	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
5.000 kg	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
6.000 kg	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8.000 kg	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
10.000 kg	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000

Type/Nutzlänge	1000 KG	2000 KG	3000 KG	4000 KG	5000 KG	6000 KG	8000 KG	10.000 KG
Bandbreite	30 mm	60 mm	90 mm	120 mm	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
S1-PE-1M	1211031	1211061	1211091	-	-	-	-	-
S1-PE-1,5M	1211033	1211063	1211093	-	-	-	-	-
S1-PE-2M	1211035	1211065	1211095	1211125	1211155	-	-	-
S1-PE-3M	1211037	1211067	1211097	1211127	1211157	1211187	1211217	1211247
S1-PE-4M	1211039	1211069	1211099	1211129	1211159	1211189	1211219	1211249
S1-PE-5M	1211041	1211071	1211101	1211131	1211161	1211191	1211221	1211251
S1-PE-6M	1211043	1211073	1211103	1211133	1211163	1211193	1211223	1211253
S1-PE-7M	1211045	1211075	1211105	1211135	1211165	1211195	1211225	1211255
S1-PE-8M	1211047	1211077	1211107	1211137	1211167	1211197	1211227	1211257
S1-PE-9M	1211049	1211079	1211109	1211139	1211169	1211199	1211229	1211259
S1-PE-10M	1211051	1211081	1211111	1211141	1211171	1211201	1211231	1211261