

HSM SECURIO B34 - 0,78 x 11mm



Artikelnummer	00000000001845111
EAN	4026631036610
eclass 7.1	24320706
UN/SPSC	44101603
Anwendungsbereich	Großraumbüro / Etage
Schutzklasse (DIN 66399)	sehr hoch
Schnittbreite	0.78 mm
Partikellänge	11 mm
Schnittart	Partikelschnitt
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-6, F-3
Schnittleistung in Blatt 80g/m ²	8
Schnittleistung in Blatt 70g/m ²	9
Schnittgut	Papier, Heft- und Büroklammern

Eingabebreite	310 mm
Behälter-/Auffangvolumen	100 l
Behälter-/Auffangvolumen in Blatt	997
Schnittgeschwindigkeit	80 mm/s
Durchsatzleistung pro h	19 kg
Geräuschpegel (Leerlauf)	56 dB(A)
Leistungsaufnahme	590 W
Spannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Breite x Höhe x Tiefe	541 x 845 x 439 mm
Gewicht	42 kg
Farbe	weiß