

## Hymer

### Sprossenstehtleiter

SC 40

Aufstieg beidseitig, 2 x 5 profilierte Sprossen, Holmlänge 1,47 m, zweiteilig

Artikelnummer: 147622



**HYMER**



**10 YEARS WARRANTY**

## Hymer Sprossenstehtleiter SC 40

### Aufstieg beidseitig

Sprossenstehtleiter








- Aufstieg beidseitig
- 2 x 5 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,27 m
- Holmlänge 1,47 m
- Breite 340 mm
- zweiteilig
- Sichere Anwendung durch konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- Gewicht 5,1 kg
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Sprossenstehleiter	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Nutzung	beidseitig	Sicherheitsausstattung Leiter	konische Form (Kippsicherung) und Spreizsicherung
Holmlänge	1,47 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe	2,27 m	Spreizsicherung	ja
Sprossen Anzahl	2 x 5	Leiter Ausführung	zweiteilig
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Sprossen	Treppengängig	nein
Höhe	1,45 m	Garantie	10 Jahre
Breite	340-505 mm	Gewicht	5,1 kg
klappbar	ja		

## Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224583		Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
231359		Aufsetzstufenset, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
231360		Aufsetzstufe, Für Sprossenstehleiter, aus Aluminium
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg