

Hymer Fahrgerüst 8177

Reichhöhe 4,57 m, Gerüsthöhe 3,8 m, 2 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke, Standhöhe 2,57 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 650 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 239917



HYMER



10 YEARS WARRANTY

Fahrgerüst

- Reichhöhe 4,57 m
- Gerüsthöhe 3,8 m
- 2 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke
- Standhöhe 2,57 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 650 mm
- 2 x 8 Sprossen
- mit rutschsicherer Bühne und manuellem Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer und 4 Ausleger für sicheren Stand
- Aufbau mit Höhenversatz möglich
- mit 4 Auslegern
- Mit 4 Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium
- Belastbar bis 200 kg/m²
- Aufbau schnell durch praktische Klickverschlüsse
- Gerüstgruppe 2

- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 116,1 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Belastung	200 kg/m ²
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Gerüst Ausstattung	rutschsichere Bühne, Sicherheitshaken
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Funktion	Aufbau mit Höhenversatz möglich
Gerüsthöhe	3,8 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer // 4 Ausleger
Standhöhe	2,57 m	Gerüstgruppe	2
Reichhöhe	4,57 m	Aufbau	schnell durch praktische Klickverschlüsse
Bühnen Anzahl	2	klappbar	ja
Breite Bühne	1900 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	650 mm	Geländer	ja
Sprossen Anzahl	2 x 8	Norm	gemäß DIN EN 1004
Durchstiege	je Bühne 1 Durchstiegluke	Garantie	10 Jahre
Ausleger Anzahl	4 Stück	Gewicht	116,1 kg
Unterbau	4 Lenkrollen		