

Scangrip Stirnlampe HEAD LITE A

Leuchtmittel: COB-LED, Lichtstrom 15 - 150 Lumen, Mit verstellbarem Kopfband und Sensor mit berührungslosen Ein-/Ausschalter, Abstrahlwinkel 120 / 100 °, Mit Batteriebetrieb



Artikelnummer: 254565



Stirnlampe

- Geeignet für feuchte Werkstattumgebungen
- Höhe x Breite x Tiefe 40 x 70 x 35 mm
- Leuchtmittel: COB-LED
- Lichtstrom 15 - 150 Lumen
- Mit verstellbarem Kopfband und Sensor mit berührungslosen Ein-/Ausschalter
- Leuchtdauer 6 - 60 h
- Abstrahlwinkel 120 / 100 °
- Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
- Kippbar
- Mit Batteriebetrieb
- Kompatibel mit 3x1,5V Alkali AAA
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen



- Lieferung inklusive Batterie
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Werkzeugtyp	Industrielampe	Leuchtenkopf Ausführung	Kippbar
Lampentyp	Stirnlampe	Leuchte Funktion	Im Bereich 10 - 100 % dimmbar
geeignet für (Branche/Bereich)	feuchte Werkstattumgebungen	Höhe	40 mm
Leuchtmitteltyp	COB-LED	Breite	70 mm
Leuchtdauer	6-60 h	Tiefe	35 mm
Lichtstrom	15-150 Lumen	Temperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
dimmbar	ja	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Abstrahlwinkel	120-100 °	Lieferumfang	inklusive Batterie
Spannungsversorgung	Batteriebetrieb	Garantie	3 Jahre
Batterietyp	3x1,5V Alkali AAA	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchte Ausstattung	verstellbares Kopfband, Sensor mit berührungslosem Ein-/Ausschalter	Gewicht	0,18 kg