



GreenSpace Accent Projector

ST321T LED27S/FR PSU HMB FG WH

ST321T | GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2 -
Voedingsunit - Middelbrede bundel - 24°

Dankzij de GreenSpace Accent Projector-serie kunnen winkeliers en gebouwbeheerders nu genieten van de superieure lichtkwaliteit en toonaangevende energiezuinigheid van PerfectAccent-optieken voor een redelijke initiële investering. De nieuwe PerfectAccent-optieken schijnen sprankelend licht op je producten en verhogen tegelijkertijd het oogcomfort van de klant. Installatie en herpositioneren gaan snel en eenvoudig zonder extra gereedschap, aangezien de GreenSpace Accent Projector naadloos te integreren is op 3C- en DALI-spanningsrails, in CoreLine LichtLijn en in Maxos fusion. Voor modewinkels en voedingsmiddelenwinkels (supermarkten, hypermarkten) is de GreenSpace Accent Projector ook verkrijgbaar met speciale FreshFood LED-recepten om de aangeboden handelswaar en verse etenswaren in het allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op onze Fashion & Food cataloguspagina's en ontdek meer over PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost en Champagne.

Waarschuwingen en veiligheid


- Alle fotometrische gegevens worden berekend zonder optioneel frontglas. De lichtstroom moet worden verlaagd met 3,5% indien een frontglas wordt toegepast
- De optiek mag alleen worden gereinigd met perslucht. Het is verboden om de LED of de reflector aan te raken. Voor ruimten waar voedsel wordt bereid of ruimten met veel stof wordt het gebruik van het optionele frontglas nadrukkelijk aanbevolen, omdat het glas gereinigd mag worden met een (droge) microvezeldoek.
- Bij hantering en/of onderhoud moet het product uitgeschakeld en afgekoeld zijn
- Het product moet buiten bereik van personen worden geïnstalleerd. Als het product heet is, kan het alleen worden gehanteerd door isolerende handschoenen te dragen

Product gegevens

GreenSpace Accent Projector

| Algemene informatie | |
|---|---|
| Lichtbron vervangbaar | Nee |
| Aantal VSA's | 1 unit |
| Driver/VSA inbegrepen | Ja |
| Code productfamilie | ST321T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2] |
| Lighting Technology | LED |
| Waardeschaal | Prestaties |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Lichtstroom | 2.700 lm |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 5000 K |
| Lichtrendement (nominaal) | 97 lm/W |
| Kleurweergave-index (CRI) | ≥90 |
| Bundelhoek van lichtbron | 120 graden |
| Kleur lichtbron | Mat met CRI ≥ 80 en kleurtemperatuur 4000 K |
| Optiektype | Middelbrede bundel |
| Bundelspreiding armatuur | 24° |
| Unified Glare Rating CEN | Not applicable |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
| Ingangsspanning | 220 tot 240 V |
| Line Frequency | 50 to 60 Hz |
| Ingangsfrequentie | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik | 33 W |
| Aanloopstroom | 10,2 A |
| Aanlooptijd | 0,25 ms |
| Vermogensfactor (fractie) | 0.9 |
| Aansluiting | - |
| Kabel | - |
| Aantal producten op MCB van 16 A type B | 51 |
| Temperatuur | |
| Omgevingstemperatuurbereik | +10 tot +40 °C |
| Regelsystemen en dimmers | |
| Dimbaar | Nee |
| Driver/VSA | Voedingsunit |
| Bedieningsinterface | - |
| Constance lichtopbrengst | Nee |
| Mechanische eigenschappen en behuizing | |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Reflectormateriaal | Aluminium |
| Materiaal optiek | Aluminium |
| Materiaal optische lichtkap/lens | Polymethylmethacrylaat |
| Fixation materiaal | Polyamide |
| Kleur behuizing | White |

| Afwerking optische lichtkap/lens | Helder |
|--|--|
| Totale lengte | 187 mm |
| Totale breedte | 118 mm |
| Totale hoogte | 197 mm |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 197 x 118 x 187 mm |
| Goedkeuring en toepassing | |
| Beschermingsklasse | IP20 [Bescherming tegen vingers] |
| IK-classificatie | IK02 [0,2 J standaard] |
| Sustainability rating | - |
| Beschermingsklasse IEC | Veiligheidsklasse II |
| Gloeidraadtest | Temperatuur 650 °C, duur 30 s |
| Brandbaarheidsmarkering | Voor montage op normaal brandbare oppervlakken |
| CE-markering | Ja |
| ENEC-markering | ENEC-markering |
| Garantieperiode | 5 jaar |
| EU RoHS-conform | Ja |
| Initiële prestaties (conform IEC) | |
| Tolerantie lichtstroom | +/-10% |
| Aanvankelijke kleurkwaliteit | (0.34, 0.33) SDCM<2 |
| Tolerantie energieverbruik | +/-10% |
| Prestaties gedurende de tijd (conform IEC) | |
| Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur | 5 % |
| Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* L80 50.000 uur | |
| Toepassingsomstandigheden | |
| Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq | 25 °C |
| Maximaal dimniveau | Niet van toepassing |
| Geschikt voor willekeurige schakeling | Ja |
| Productgegevens | |
| Full EOC | 871869997206600 |
| Productnaam voor bestelling | ST321T LED27S/FR PSU HMB FG WH |
| Bestelcode | 97206600 |
| Lokale code | 97206600 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| Materiaalnummer (12NC) | 910505101058 |
| Volledige productnaam | ST321T LED27S/FR PSU HMB FG WH |
| EAN/UPC - Case | 8718699972066 |



GreenSpace Accent Projector

Maatschets

