


## Synergy 21 LED Rundleuchte transparent 18W QL ww



kwh/1000h:	18,00
Lumen:	1620
Watt:	18,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Synergy 21 LED Rundleuchte transparent  
Lichtleitender Lampenschirm: quadratisch (QL)  
Anschluss: 200-240 V/AC  
Wattage: 18 Watt  
Lumen: 1620 lm  
CRI: >80  
Lichtfarbe: warmweiß  
Kelvin: 3000 ±200K  
Arbeitstemperatur: -20° +45° C  
Abstrahlwinkel: 360°  
Größe: Ø360mm  
Höhe: 46mm  
Gewicht: 1200 g  
Schutzklasse: IP20 / IK05

Montage:  
Klemmblock in der Lampe  
2 Montageschrauben enthalten.

Energieeffizienzklasse: A+  
kWh/1000h: 18

Abbildung ähnlich

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	360
Betriebstemperatur:	-20 bis +45
CRI:	>80
Dimmbar:	nein
Grösse:	360*360*46
LED - Gehäusefarbe:	transparent
LED - Gehäusematerial:	Kunststoff
Lichtfarbe:	warmweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	1620
Schutzklasse:	IP20
Volt:	230
Gewicht:	1.2 Kg

## Weitere Bilder

Dimension



Power	A	B	C
12W	[290] 11.3"	[Ø163] Ø6.42"	[42] 1.65"
18W	[350] 13.8"	[Ø212] Ø8.35"	[46] 1.81"
24W	[390] 15.4"	[Ø212] Ø8.35"	[46] 1.81"



