





ASATEX® Innovating your safety

Chemikalienschutzhandschuh 3450

Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> • 320mm Länge, ≈ 0,40 mm Stärke • vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung • Öl- und fettabweisend • gute Passform und Griffsicherheit • Rautenmuster auf der Innenhand • lebensmittelgeeignet
Material	Nitril ≈ 0,40 mm Stärke
PSA-Kategorie	Kat. III
	EN 420:2003+A1:2009 / Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen
	EN 388:2016 [4.1.0.1.X] / Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
	EN 374-4:2013 /
	EN ISO 374-5:2016 [VIRUS] /
	EN ISO 374-1:2016 Type A [J.K.L.O.P.T] /
Zertifikatsinstitut	SATRA Technology Centre Ltd , Wyndham Way Telford Way, Kettering Northamptonshire, NN16 8SD - United Kingdom, Notified body number 0321
Zertifikatsnummer	0321/10670-03/E11-01
Größen	7, 8, 9, 10, 11
Farben	grün
VE	144
Ursprungsland	MY / Malaysia
Zolltarifnummer	61161020000



ASATEX AG

August-Borsig-Straße 2
50126 Bergheim - Germany
+49 2271 4777 0
info@asatex.de
www.asatex.eu

