



Art. Nr: 9930015
 Typ: E07

Rohrverschlussstopfen M20 für flexible Rohre M20; zum winddichten abschiessen der Rohre

Technische Daten

Abmessungen:

passend für:	flexible Rohre M20
Innen Ø Rohr	15mm
max Leitungs.Ø	10mm

WerkstoffK:

Material:	TPE-FR
Feuerbeständigkeit (GWT) EN 6095-2-11	850°C
Farbe:	antrazit

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (min)	-25°C
Umgebungstemp. (max)	40°C
Umgebungstemp. (24 h)	35°C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig)	90%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50%

Eigenschaften

PVC frei:	Ja
Halogenfrei:	-
Silikonfrei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Witterungsbeständigkeit:	-
REACH:	Ja
RoHS:	Ja
Konformität:	-