



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3255-0AA00-4CA1

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bildschirm

Ausführung des Displays LCD, Monochrom

Mechanische Daten

Nettogewicht 0,14 kg (0,31 lb)

Maße

Breite 70,0 mm (2,76 in)

Höhe 106,85 mm (4,21 in)

Tiefe 19,60 mm (0,77 in)

Schutzart IP55 / UL Type 12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während

Betrieb 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)

Lagerung -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Transport -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)

Relative Luftfeuchte bei 25 °C während

Betrieb, max. 95 %

Approbationen

Eignungsnachweis CE, cULus, EAC, KCC, RCM