

Rollcart Schrankwagen

Traglast 300 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 575 mm, Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, Unterbauten: 4 Schubladen, Höhe x Länge x Breite 990 x 1170 x 600 mm, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158086

Rollcart Tisch- und Schrankwagen

Traglast 300 kg

Schrankwagen





- Traglast 300 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 575 mm
- Gestell in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- Stahl/Holzkonstruktion
- Unterbauten: 4 Schubladen
- Höhe x Länge x Breite 990 x 1170 x 600 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Schrankwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	300 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1000 mm	Material	Stahl/Holz

Ladeflächenbreite	575 mm	elektrisch leitend	nein
Wagen Ausstattung	4 Schubladen	Schiebebügel	1 Stück
Schubladen Anzahl	4 Stück	Radanordnung	rechteckig
Etagen Anzahl	3 Stück	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Höhe	990 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Länge	1170 mm	Gewicht	69 kg
Breite	600 mm		

Zubehör

158084		Schubladeneinsatzset für Montagewagen, Set bestehend aus: 2 Längs- und 6 Querteiler, Höhe x Länge 60 x 600 mm
158401		ESD-Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung TPE, Traglast 300 kg, Rad Ø 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158411		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyamid, Rad Ø 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158416		Fußschutz für Lenk- und Bockrolle, für Raddurchmesser 160 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar