


ZARGES

Mehrzweck-Kombileiter

Skymaster X

3 x 8 profilierte Sprossen, Holmlänge
2,45 - 5,8 m, Aus Aluminium

Artikelnummer: 203596



ZARGES Mehrzweck-Kombileiter Skymaster X

Industrieausführung

Mehrzweck-Kombileiter

- Aufstieg beidseitig
- 3 x 8 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 6,65 m
- Holmlänge 2,45 - 5,8 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Quertraverse am Holmende
- Aus Aluminium
- Gewicht 17,5 kg








- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Steigtechnik | Mehrzweckleiter | fahrbar | nein |
| Leitertyp | Mehrzweck-Kombileiter | Sprossen-/Holmverbindung | gebördelt |
| Material | Aluminium | Unterbau | Quertraverse |
| Nutzung | beidseitig | Leiter Ausführung | dreiteilig |
| Länge Holm | 2,45-5,8 m | Sicherheitsausstattung Leiter | Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen |
| Länge Anlegeleiter | 5,8 m | Spreizsicherung | ja |
| Länge Schiebeleiter | 4,1 m | Sicherheitsbügel | nein |
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter | 6,65 m | Treppengängig | ja |
| Sprossen Anzahl | 3 x 8 | Wandlaufrollen | nein |
| Stufen-/Sprossentyp | profilierte Sprossen | Norm | DIN EN 131 professional |
| Tiefe Sprossen | 30 mm | Zertifizierung | TÜV geprüft |
| Breite Traverse | 1000 mm | Garantie | 10 Jahre |
| klappbar | ja | Gewicht | 17,5 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149286 |  | Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm |
| 204801 |  | Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar |
| 520203 |  | Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb |
| 526758 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 528920 |  | Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE |