

stumpf Wertstoffbehälter

Behälter feuerhemmend, Inhalt 1 x 65 l, Höhe x Breite x Tiefe 970 x 405 x 380 mm, Innenbehälter aus Stahl, Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6024 Verkehrsgrün, Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 204822



stumpf Wertstoffbehälter

Wertstoffbehälter

- Boden
- Behälter feuerhemmend
- Inhalt 1 x 65 l
- Höhe x Breite x Tiefe 970 x 405 x 380 mm
- Für den Innenbereich geeignet
- mit Einwurfklappe
- selbstschließend und geruchshemmend
- Kopfteil abnehmbar
- Innenbehälter aus Stahl

- Einfache Entleerung über Kopfteil
- Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL6024 Verkehrsgrün
- Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1

Technische Details

Entsorgungsmittel	Wertstoffbehälter	Deckel Funktion	selbstschießend, geruchshemmend
Einsatzort	Innenbereich	Schutzdach	nein
Aufstellung/Montage	Boden	Material Korpus	Stahl
Inhalt	65 l	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Sammeleinheiten	1 Stück	Farbe Korpus	verkehrsgrün // RAL6024
Höhe	970 mm	Material Deckel	Stahl
Breite	405 mm	Oberfläche Deckel	pulverbeschichtet
Tiefe	380 mm	Material Innenbehälter	Stahl
Brandschutz	feuerhemmend	Entleerung über	Kopfteil
Innenbehälter	ja	stapelbar	nein
Tretmechanik	nein	Form	eckig
fahrbar	nein	Norm	DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Deckel	ja	Kopfteil Funktion	Kopfteil abnehmbar
Deckeltyp	Einwurfklappe	Gewicht	21,9 kg

Zubehör

204819



Aufkleberset für Wertstoffbehälter, Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Biomüll und Restmüll

Dazu passt auch ...

468501



Drillapparat, Für Müllsack

501813



Alu-Kastenwagen, Traglast 200 kg, Inhalt 430 l, Höhe x Länge x Breite 835 x 1130 x 630 mm, mit Vollgummi-Bereifung

505173



Aushangtasche, DIN A3 im Hochformat, Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot, Rahmen mit Metallöse

526031



Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Gestell aus Metall/Kunststoff in rot/schwarz

527157



Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel