




STAKAP 3 N grau/grey

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder ST-Serie:Aufbaudose

Produktbeschreibung

Beschreibung	Aufbaudose
Typ	STAKAP 3 N grau/grey
Bestell-Nr.	932 513-106
Kontaktart	gefederte Buchse
Polzahl	3 + PE
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²
Gehäusefarbe	grau
Kontaktträgerfarbe	schwarz

Zeichnung



Technische Daten

Stiftdurchmesser	2 mm
Bemessungsspannung	DC 250 V / AC 400 V
Bemessungsstrom	DC 10 A / AC 16 A
Durchgangswiderstand	≤ 5 mOhm
Anschlußart	schrauben
Gehäusebefestigung	Schrauben

Werkstoff

Kontaktmaterial	Cu Zn
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA

Umgebungsbedingungen

Schutzgrad (IEC 60529)	IP 54
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-30 °C bis +90 °C

Brennbarkeitsklassen

Gehäuse	UL 94 HB
---------	----------

Kontaktträger	UL 94 V-1
Zulassungen	
UL	UL
VDE	VDE
SEV	SEV
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	Sicherungsbügel STASI 3, Bestell-Nr. 732 045-001