

FPMA-W400

SUPPORTO A PARETE NEOMOUNTS PER

SPECIFICAZIONI

GENERALE

Dim. min. schermo*	10 inch
Dim. max. schermo*	30 inch
Peso massimo	10 kg (per schermo)
Schermi	1
Minimo VESA	75x75 mm
Massimo VESA	100x100 mm
Distanza dalla parete	10-40 cm

FUNZIONALITÀ

Tipologia	Inclinazione Ruotare Girare Mobilità completa
Regolazione altezza	0-30 cm
Inclinazione (gradi)	180°
Perno (gradi)	180°
Rotazione (gradi)	270°
Tipo di regolazione	Manuale

INFORMAZIONI

Colore	Grigio
Materiale principale	Alluminio
Garanzia	5 anni
EAN code	8717371440053

*Nota: le dimensioni in pollici segnalate sono solo indicative, combinate con il peso e le dimensioni VESA. Il peso massimo e la dimensione VESA sono restrizioni assolute per i prodotti e non devono essere superati.



Neomounts



Neomounts

FPMA-W400 è un supporto a parete regolabile in altezza per schermi LCD/LED/TFT fino a 30" (76 cm).


Il montaggio a parete Neomounts, modello FPMA-W400 consente di collegare uno schermo LCD/ LED/TFT sul muro.

Utilizzate un montaggio a parete per sfruttare pienamente le capacità del vostro schermo. Il montaggio a parete è facile da regolare in altezza e profondità con inoltre la possibilità di inclinare lo schermo in senso verticale, orizzontale e farlo ruotare. Questo crea l'angolo di visione ideale riducendo il rischio di mal di schiena e al collo. I cavi possono essere collocati sul lato inferiore del braccio.

Il supporto FPMA-W400 ha 3 punti di articolazione ed è adatto a schermi fino a 30" (76 cm) con una capacità di trasporto di 10 kg. Questo prodotto è adatto per schermi con fori VESA modello 75x75 o 100x100 mm. Per una diversa (più grande) foratura, si può combinare con una delle nostre piastre di adattamento VESA.

FPMA-W400

SUPPORTO A PARETE NEOMOUNTS PER



Neomounts

Measuring unit: mm