

2603 - Admi®Twin



Zwillings-Autogenschlauch in extrudierter Ausführung für Brenngas und Sauerstoff nach DIN EN ISO 3821, flexibel und knickfest, Decke abriebfest und alterungsbeständig.

ke-Artikel: Niederdruckverpressung mit Gas-Armaturen.

Seele: SBR/EPDM, schwarz, glatt

Decke: EPDM, blau/rot, glatt

Druckträger: synthetische Textilfäden

Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	BR (mm)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
2603- 4/4-40	4,0x3,5 / 4,0x3,5	40	20 / 60	60	0,275	MT	4006918358048
2603- 6/6-40	6,3x3,5 / 6,3x3,5	40	20 / 60	75	0,350	MT	4006918358062
2603- 6/9-40	6,3x5,0 / 9,0x3,5	40	20 / 60	120	0,553	MT	4006918358697
2603- 6/9-10ke	6,3x5,0 / 9,0x3,5	10	BD 20	120	5,200	ST	4006918358703
2603- 6/9-15ke	6,3x5,0 / 9,0x3,5	15	BD 20	120	7,800	ST	4006918358758
2603- 6/9-20ke	6,3x5,0 / 9,0x3,5	20	BD 20	120	10,400	ST	4006918358802
2603- 6/9-25ke	6,3x5,0 / 9,0x3,5	25	BD 20	120	13,000	ST	4006918358
2603- 6/9-40ke	6,3x5,0 / 9,0x3,5	40	BD 20	120	20,900	ST	4006918358901