

Artikelnummer: 154422

Kurzbeschreibung: Verrijdbare Profi-werkbank met kast, 2 x geperforeerd paneel, 1 x sleuvenpaneel 1250 x 700 x 1990 mm

Langbeschreibung: Verrijdbare Profi-werkbank met kast, 2 x geperforeerd paneel, 1 x sleuvenpaneel 1250 x 700 x 1990 mm:
[ul]- Duwgreep van stalen buis, a~ 26,9 x 1,75 mm
- Zwenkwieltjes met rubberband en rollager, behuizing verzinkt
- Vast te zwenkwieltjes volgens Europese norm EN 1757-3
- Bokwielen (niet draaibaar) met rubberband en rollager, behuizing verzinkt
- Werkblad van multiplexplaat, 30 mm dik, afm. werkblad: bxd 1150 x 700 mm
- Poedercoating: frame en front gentiaanblauw (RAL 5010), romp lichtgrijs (RAL 7035)
- Draagvermogen: 500 kg
- Met 2 extra moduleplaten met gaatjes en 1 moduleplaat met uitsparingen
- Afm. moduleplaat: B 1000 x 1040 (3 x modules a 350 mm H)
- Buitenafm. (bxdxh): 1250 x 700 x 1990 mm

