

EINSCHLEIBENMASCHINEN

EINSCHLEIBENMASCHINE NPR1515 (HFM1500S) ESM-SET 5B

Art.-Nr.: 181012

MIT SCHEUERBÜRSTE UND WASSERSAUGER WV800-2

Klassische und leistungsstarke Einschleibemaschine mit 150 U/Min. Antriebsleistung und hoher Laufruhe für das: Schrubben, Scheuern, Shampooieren, Schleifen etc. Das Bürstendeck ist äußerst stabil durch die Structofoam-Bauweise. Das große und robuste Profigerät WV800-2 mit 40 Liter Fassungsvermögen verfügt über einen leistungsstarken 2-stufigen Bypass-Hochleistungsmotor für eine schnelle und effektive Absaugung. Die stabilen Lenkrollen gewährleisten eine optimale Beweglichkeit und Standfestigkeit des Gerätes. Das professionelle Zubehörset AA5 mit äußerst stabilen Edelstahl-Saugrohren, trittfestem Saugschlauch und einer Wassersaugdüse in 400 mm Arbeitsbreite ist im Lieferumfang enthalten.

- Bürstenumdrehung 150 U/Min.
- Zuverlässiges Planetengetriebe
- Ideal für die klassische Grundreinigung



Sonderzubehör

130005	Treibteller 400 mm, Igelbelag
130000	PPN-Scheuerbürste 0,4 mm, 450 mm
606203	PPN-Scheuerbürste 0,6 mm, 450 mm
606204	Shamponierbürste 450 mm
604015	(H)EPA-FLO Vliesstaubbeutel NVM-1CH (1 VE = 10 Stück)
606890	HFM/NPR Laugentank, 10 Liter Multideck
606113	HFM/NPR/NuSpeed 10 kg Zusatzgewicht
606178	HFM/NPR Saugaggregat Dustrol Set "DT 130" (blau)
236136	Zuleitung 3-adrig, 15 m x 1.50 mm, gelb

Komplett inklusive

606401 PadLoc Treibteller 400 mm

Technische Daten Wasserauger WV900-2

Motor	Nennspannung	Luftfördermenge	Unterdruck	Behälterinhalt	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.200 W	230 V AC 50 Hz	40 L/Sek.	2.400 mmWS	40 Liter	10 m	10,5 kg	430 x 430 x 800 mm

Technische Daten NPR1515 (HFM1500S)

Motor	Nennspannung	Umdrehung	Bürsten ø	Pad ø	Kabel	Gewicht	Abmessungen
1.500 W	230 V AC 50 Hz	150 U/Min.	450 mm	400 mm	15 m	30 kg	1.185 x 580 x 450 mm