



Description:

Vannes coudées avec filetage mâle R 1/2" et sortie pour flexible, coudées, couleur naturelle/bleu pour la vidange contrôlée des liquides sortant des fûts et des bidons

- en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable avec sortie pour un flexible
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- permettent un dosage particulièrement précis
- avec filetage mâle $\varnothing d2 = R 1/2"$
- pression maximale admissible jusqu'à 1,5 bar
- résiste aux températures extrêmes : $-20^{\circ} C$ à $+70^{\circ} C$
- Vitesse de sortie $> 1,5 L/min$
- sans aération ni joint
- avec sortie p. tuyau souple $\varnothing d4 = 13 mm$ et $1/2"$ (point d'alimentation)
- $l1 = 85 mm / l2 = 12 mm$
- taille de clé $t_c = 24 mm$

Informations:

Article

Numéro d'article	520800
GTIN	4007228701937
Tarif douanier	39174000
Unité d'emballage (VE)	5

Couleur	naturel
Poids (kg)	0,05

Suremballage

Contenu en morceaux	5
T x B x H (mm)	381 x 221 x 214

Poids par récipient (kg)	0,25
pdf.information.eanPu	4007228217308

Palette

Nombre de cartons	90
Nombre de couches	9
L x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 2,08

Carton par étage	10
Poids brut de la palette (kg)	245,00