



## Leírás:

1030 x 905 mm-es gurulóállványok felszereléssel, stabil, porfestett acéllemezről, kétoldalas kivitelben, 12 akasztóléccel 84 PS tárolódobozhoz, világosszürke

- két oldalon 84 polisztirol tárolódobozzal felszerelve
- guruló szerszám- és kisalkatrész-tároló, a fogantyúnak köszönhetően könnyebben kezelhető, az állvány alja tárolásra is használható
- fékkel ellátott 2 kormányozható kerék és 2 rögzített kerék - maximális terhelhetőség: 750 kg
- porfestett
- erős, billenésmentes, csavarozott acéllemez szerkezet akasztólécekkel
- 12 akasztóléccel - 1016 mm széles
- az akasztólécek egyenként 40 kg-ig terhelhetők
- Tárolódobozok összeállítása: 36 db PS tárolódoboz, méret: 1, zöld, 36 db PS tárolódoboz, méret: 2, sárga, 12 db PS tárolódoboz, méret: 3, kék
- szé=szélesség=1030 mm    ma=magasság=905 mm

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>783010</b>
GTIN	<b>4007228783018</b>
Vámtarifa	<b>94032080</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>1</b>

szín	<b>világosszürke</b>
Súly (kg)	<b>43,57</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>1</b>
M x S x M (mm)	<b>LAENGE_KARTON</b> x <b>BREITE_KARTON</b> x <b>HOEHE_KARTON</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>43,57</b>
----------------------	--------------

### Paletta

M x S x M (m)	<b>0,0 x 0,0 x 0,0</b>
---------------	------------------------

Súly (kg)	<b>0,0</b>
-----------	------------