

Especificaciones del producto

950700

Embudos HD-PE 164 mm con ojal

color natural

- muy buena resistencia química contra ácidos, soluciones alcalinas y otras sustancias químicas
- Con argolla de suspensión y nervios de evacuación de aire en el extremo del embudo
- apto para alimentos, resistente a la temperatura: -20 °C a +70 °C y sin bisfenol A (BPA)
- e = Ø de la abertura del embudo = 164 mm
- b = Ø de la boquilla de llenado = 17 mm
- Capacidad 790 ml



| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Unidad de la orden | Pieza |
| Altura | 198,4 |
| Fabricante | hünersdorff |
| Cajas de cartón por ubicación | 9 |
| Pedido mínimo | 12 |
| Bolsa en caja de cartón | 0 |
| EAN | 4007228701326 |
| Longitud caja de cartón | 375 |
| neto kg | 0,07 |
| Profundidad | 164 |
| Total cajas de cartón | 54 |
| Ubicaciones | 6 |
| Volumen L | 0,79 |
| Volumen m3 | 0,034425 |
| Peso bruto UE kg | 1,15 |
| Altura caja de cartón | 360 |
| Unidad / Palé o caja | 648 |
| Ancho caja de cartón | 255 |
| Longitud Pal | 1,2 |
| Peso UE | 0,310 |
| Unidad / Ubicación | 108 |
| Ancho Pal | 0,8 |
| Color | Natural |
| Peso bruto Pal kg | 82,09999999999999 |
| Altura Pal | 2,31 |
| Ancho | 164 |
| bruto kg | 0,09 |
| UE | 12 |