


## Blume Förderanlagen Allseiten-Bahn



Tonnenröllchen aus Polyamid mit Gleitlager, Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm, Achsabstand 75 mm



Artikelnummer: 427435



## Blume Förderanlagen Allseitenbahn





Allseiten-Bahn

- Tonnenröllchen aus Polyamid mit Gleitlager
- Rollendurchmesser 48 mm
- Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm
- Breite 440 mm
- Achsabstand 75 mm
- U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung




### Technische Details

|                   |                |                   |          |
|-------------------|----------------|-------------------|----------|
| Fördertechnik     | Förderbahnen   | Bahnbreite        | 400 mm   |
| Bahntyp           | Allseiten-Bahn | Achsabstand       | 75 mm    |
| Bahnkomponente    | Bahnelement    | Breite            | 440 mm   |
| Rollentyp         | Tonnenröllchen | Rahmenhöhe        | 70 mm    |
| Material Rolle    | Polyamid       | Rahmenbreite      | 20 mm    |
| Durchmesser Rolle | 48 mm          | Material Rahmen   | Stahl    |
| Radlager          | Gleitlager     | Oberfläche Rahmen | verzinkt |
| Bahnlänge         | 1 m            | Rahmenform        | U-Profil |
| ausziehbar        | nein           | Gewicht           | 11 kg    |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 126202 |    | Endanschlag für Rollenbahn, für Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung       |
| 404327 |    | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 550 - 850 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau  |
| 405057 |    | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 680 - 1100 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau |
| 414499 |    | Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung einseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m         |
| 414502 |    | Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn, Nutzung beidseitig, über Kopf, Höhe x Länge 70 mm x 1 m        |
| 428664 |    | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 275 - 340 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau  |
| 428755 |   | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 330 - 395 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau  |
| 428835 |  | Ständer für Rollenbahn, Bahnbreite 400 mm, Höhe 390 - 570 mm, aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau  |
| 588401 |  | Endanschlag für Allseiten-Bahn, für Bahnbreite 400 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505362 |  | Gurtwarnständer, mit 1 Gurt(en), Pfosten Durchmesser 83 mm, Länge 3,7 m, Gurt in gelb/schwarz, Pfosten aus PVC in schwarz   |
| 520983 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 855 x 500 mm, Einfachschiene aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| 523822 |  | Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm       |