

MDS Raumsysteme Hallenbüro

Höhe x Breite x Tiefe 2690 x 3050 x 3050 mm, Grundfläche 9,2 m², 3 Wände (Standard-Sichtwandelement), Schalldämmung bis 28 dB, Mit Flügeltür, Container aus Aluminium/Holz, Fenster aus Floatglas

Artikelnummer: 872799



MDS Raumsysteme Hallenbüro

Hallenbüro







- Für den Innenbereich geeignet
- Höhe x Breite x Tiefe 2690 x 3050 x 3050 mm, Grundfläche 9,2 m²
- 3 Wände (Standard-Sichtwandelement), Schalldämmung bis 28 dB
- Mit Flügeltür
- ohne Fußboden
- Container aus Aluminium/Holz, Fenster aus Floatglas
- BITTE BEACHTEN: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich
- Montage auf Anfrage

Technische Details


Containertyp	Hallenbüro	Fußboden	nein
Einsatzort	Innenbereich	Isolierung	nein
Höhe außen	2690 mm	Schalldämmung	28 dB
Innenhöhe	2500 mm	Türtyp	Flügeltür
Breite außen	3050 mm	Montagehinweis	Montage auf Anfrage
Innenbreite	3047 mm	Material Container	Aluminium/Holz
Tiefe außen	3050 mm	Material Fenster	Floatglas
Grundfläche	9,2 m ²	Kran-/Staplerentladung	ja



		erforderl
Wandtyp	Standard-Sichtwandelement	Gewicht 360 kg
Wände Anzahl	3 Stück	

Zubehör

505468		Vollwand, Für Hallenbüro, Breite 1000 mm, Wandstärke 53 mm, Mineralfaserdämmung 20 mm stark, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
505469		Oberlichtwand, Für Hallenbüro, Breite 1000 mm, Wandstärke 53 mm, Mineralfaserdämmung 20 mm stark, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
505470		Schiebefensterelement, Für Hallenbüro, Breite 1000 mm, Mineralfaserdämmung 20 mm stark, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
505471		Flügeltür, für Hallenbüro, Breite 1000 mm, Tür 53 mm stark, Mineralfaserdämmung 20 mm stark, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
505472		Flügeltür mit Sichtfenster, für Hallenbüro, Breite 1000 mm, Tür 53 mm stark, Mineralfaserdämmung 20 mm stark, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
529608	·	Dreh-/Kippfenster für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
529609	·	Schiebefenster für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
872835		Standardboden, für Hallenbüro mit 3 Wänden, Breite x Tiefe 3100 x 3100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
872937		ISO-Ausstattung, für ISO-Ausstattung Breite x Tiefe 3100 x 3100 mm mit 3 Wänden, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873204	·	Lüftungsschieber für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873248	·	Entlüftungsventilator für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873259	·	Wandkonvektor für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873292	·	Doppelsteckdose für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873306	·	Rastereinbauleuchte für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
873317	·	BAP-Rastereinbauleuchte für Hallenbüro, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

105206		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 550 x 460 x 420 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Teppichbodenrolle, lastabhängig gebremst
--------	---	--

407892		Universalschrank, Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 940 x 400 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
627875		Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 1885 x 1130 x 500 mm, 81 Kästen aus Polypropylen, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung