

# KERN TF 1250-0.1FN.

Premium-Messgeräte für Farbschichten, Lackschichten etc.



## Kategorie

Kategorie:	Schichtdicke
Marke:	Sauter
Produktgruppe:	Schichtdickenmessgerät

## Verpackung & Versand


Abmessungen Verpackung (BxTxH):	265 x 215 x 63 mm
Bruttogewicht:	750 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	81 g
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen (BxTxH):	126 x 65 x 35 mm
Abmessungen Gehäuse (BxTxH):	126 x 65 x 35 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	126 x 65 x 35 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	0 x 0,001 mm
Kleinste Probenfläche, konkav (Radius):	2,500 cm
Kleinste Probenfläche, konvex (Radius):	1,500 mm
Messbereich [Max]:	100 x 1250 µm
Minimale Stärke des Grundmaterials:	300 µm
Präzision (Offset-Accur):	1 %
Präzision (von [Max]):	3 %
Wägeeinheiten:	µm inch (mil)

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1 cm
----------------------	------

## Funktionen

Statistikfunktion:	ja
--------------------	----

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	50 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

## Energieversorgung

Batterie:	2x1.5 V AAA
Batterie-Betriebsdauer:	50 h

## Dienstleistungen

Werkskalibrierschein:	961-112
-----------------------	---------