

## Halogenlampe 14x81mm, E14 220-240V 200W satiniert

Artikel-Nr. 12818

Lampenleistung: 200 W  
Lampenspannung: 220 - 240 V  
Lichtstrom: 3150 lm  
Sockel: E14  
Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt  
Gedrehtes Glas: Nein  
Durchmesser: 14 mm  
Gesamtlänge: 81 mm  
UV-Schutz: Nein  
Brennstellung: beliebig  
Infrarottechnik: Nein  
Ausführung: matt



Halogenlampe 14x81mm Gesockelte Halogenglühlampe JD, E14, satiniert - !  
Achtung: Abweichungen bei den Maßen sind produktionsbedingt möglich !

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:05:09

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.