

ZAV80R900

Product picture
currently
not available



Mechanische Daten

Anschluss 1	Buchse, gerade
Anschlussart 1	M12 × 1, 8-polig
Anschluss 2	Stecker, gerade
Anschlussart 2	Crimpkontakt, 7-polig
Anzugsdrehmoment	M12: 0,6 Nm
Kabellänge	0,5 m
Außendurchmesser (d)	6 mm
Aderquerschnitt	0,25 mm ²
Kabelmantelmaterial	PUR
Material Aderisolierung	PP
Material Überwurfmutter	CuZn, vernickelt
Geschirmt	ja
Halogenfrei	ja
Schleppkettene geeignet	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Anschluss-technik-Nr.	80

- **Geschirmt**
- **Halogenfrei, Schleppkettene geeignet**