

Artikelnummer: 154422

Kurzbeschreibung: Profi-Werkbankwagen mit Schrank, 2x Lochmodulplatte, 1x Schlitzmodulplatte 1250x700x1990mm

Langbeschreibung: Profi-Werkbankwagen mit Schrank, 2x Lochmodulplatte, 1x Schlitzmodulplatte 1250x700x1990mm: Schiebegriff aus Stahlrohr, 26,9 x 1,75 mm Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt Feststeller an Lenkrollen gem. Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt Arbeitsplatte aus Multiplexplatte, 30 mm stark, Ma sse Arbeitsplatte: B 1150 x T 700 mm Pulverbeschichtung: Gestell und Front enzianblau (RAL 5010), Korpus lichtgrau (RAL 7035) Tragkraft: 500 kg zusätzlich mit 2 Lochmodulplatten und 1 Schlitzmodulplatte Ma sse Modulplatte: B 1000 x 1040 (3 x Module a 350 mm H) Au ssenma sse, B 1250 x T 700 x H 1990 mm



EAN/GTIN: 4250448510500