

N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER
D64MAC1X0



B

Sonderzubehör

Z51IMA0X0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Die nach vorn aufklappbare Zwischenbauhaube ist unsichtbar in die Oberschrankzeile eingebaut.

√ LED-Licht: alles erleuchtet beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Anschlusskabel: 150.0 cm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 500 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 10.8 kg
 Steuerung: mechanisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb: 625 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 416 m³/h
 Max. Luftmenge: 625 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Geräusch: 70 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters: Aluminium
 waschbar
 EAN-Nummer: 4242004223368
 Anschlusswert: 256 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Gerätetyp: Wandmontage



N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER
D64MAC1X0

Ausstattung

- Zwischenbauhaube, 60 cm
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/70 dB

Ausstattung:

- 1 Motor
- Drucktasten für 3 Leistungsstufen
- Ausschwenkbare Dunstleittür
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Information:

- Integrierbar hinter einer Möbelfront, Montage zwischen 2 Oberschränken
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 625 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 3W E14
- Beleuchtungsstärke: 188 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Gesamtanschlusswert: 256 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30, ZWISCHENBAUHAUBE, 60 CM, SILBER
D64MAC1X0

Maßzeichnungen

