

10" Steckdosenleiste, 1 HE, 4-fach

- zur Montage im 10" Profilrahmen
- robustes Aluminiumgehäuse, IP20
- Schutzkontaktanschlüsse 45 Grad versetzt
- Betriebsspannung: AC 230 V, 50 Hz, 16 A
- Anschlussleistung: max. 3.600 Watt
- Anschlusskabel H05VVf 3x 1,5mm²
- mit gewinkelttem Schutzkontaktstecker
- Maße: (B)253 x (T)45 x (H)45 mm
- für den Markt: D / NL / A / L



10" Steckdosenleiste, 1 HE, 4-fach

Produkt	Ausführung	Einbauhöhe	Slots	Ausstattung	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
10" Steckdosenleiste	Kabel: 2,0 m	1 HE	4-fach	mit Schalter	schwarz	PDU4B01	11117707