



Aufladepulverlöscher

- hochwertiger, wartungsfreundlicher Aufladepulverlöscher gemäß EN 3
- Brandklassen A, B, C
- ideal für GGVS-Transporte
- mit innenliegender CO-Treibmittelflasche
- praktische Schlagknopfartfarmatur
- abstellbare Löschpistole
- inkl. Wandhalter und Fußring für höchste Standfestigkeit



ZUBEHÖR

- Kraftfahrzeughalterung für Feuerlöscher 6 kg, **Bestell-Nr. 116-160-33**

	Inhalt 6 kg	Inhalt 9 kg
Typ	PSE 6 GA	PH 9 PRO
Löschmittel	Löschpulver	Löschpulver
Rating	34 A / 183 B, C	55 A / 233 B, C
Löschmittleinheiten LE	10	15
Ø x H [mm]	150 x 495	170 x 620
Bestellnummer	116-159-33	145-622-33

Dauerdruckpulverlöscher

- Feuerlöscher gemäß EN 3
- mit Manometer zur Druckkontrolle
- Brandklassen A, B, C
- ideal für Flüssiggas- und Heizöllagerung, sowie GGVS-Transporte
- mit Druckhebelventil aus Metall
- bauartbedingt nach Ziehen des Sicherungsstiftes unmittelbar einsatzbereit
- einfach bedienbare Handhebelauslösung - gleichzeitig zum Tragen und Auslösen
- inkl. Wandhalter und Fußring für höchste Standfestigkeit



Dauerdruckpulverlöscher, 6 kg, Bestell-Nr. 123-589-33

	Inhalt 6 kg	Inhalt 12 kg
Typ	PD 6 GA	PD 12 GA
Löschmittel	Löschpulver	Löschpulver
Rating	34 A / 183 B, C	55 A / 233 B, C
Löschmittleinheiten LE	10	15
Ø x H [mm]	150 x 525	170 x 580
Bestellnummer	123-589-33	123-591-33



ABC-Feuerlöscher

Brandklasseneinteilung gemäß DIN EN 2

- Klasse A**
Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die unter Glutbildung verbrennen, z. B. Holz, Papier, Textilien, Kohle, Autoreifen
- Klasse B**
Brände flüssiger oder flüssig werdender Stoffe, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin
- Klasse C**
Brände von Gasen, z. B. Methan, Propan, Wasserstoff, Acetylen, Erdgas, Stadtgas
- Klasse D**
Brände von Metallen, z. B. Aluminium, Magnesium, Lithium, Natrium, Kalium und deren Legierungen

Kohlendioxidlöscher

- für rückstandsfreies Löschen in der Brandklasse B gemäß EN 3
- geeignet für Anlagen mit hoher elektrischer Spannung, EDV-Zentren, Lager mit brennbaren Flüssigkeiten
- Auslösearmatur, dient gleichzeitig als Hand- und Tragegriff
- unterbrechbarer Löschstrahl



Kohlendioxidlöscher, 2 kg, mit Drahhalter, Bestell-Nr. 116-170-33

	Inhalt 2 kg	Inhalt 5 kg
Typ	KS 2 SBS	KS 5 SE
Löschmittel	Kohlendioxid	Kohlendioxid
Rating	34 B	89 B
Löschmittleinheiten LE	2	5
Ø x H [mm]	117 x 520	152 x 700
Bestellnummer	116-170-33	116-163-33

Feuerlöscher-Wandhalter

- ideal für öffentliche Gebäude, Büros, Hotels, Ausstellungen etc.
- im Ernstfall sofort griffbereit
- für alle gängigen 6 bis 12 kg Löscher
- aus Polyethylen (PE)
- robust, chemikalienbeständig und rostfrei
- vertiefte Löscherstandfläche für sicheren Stand
- inkl. Feuerlöscherpiktogramm und Zurrutgut mit Klettband

	für 1 Feuerlöscher	für 2 Feuerlöscher
Maße außen B x T x H [mm]	400 x 337 x 850	700 x 337 x 850
Bestellnummer	169-985-33	169-988-33

Feuerlöscher-Wandhalterung, für einen Löscher



Bestell-Nr. 169-985-33

Feuerlöscher-Wandhalterung, für 2 Löscher



Bestell-Nr. 169-988-33

Löschdecken

- Löschdecke aus massivem, beidseitig beschichtetem Glasfasergewebe
- beidseitige Spezialimprägnierung gegen Fett und Öl
- hitzebeständig bis 1.250° C
- einfache Handhabung: sofort griffbereit durch praktische Entnahmebänder
- geprüft gemäß EN 1869
- Maße B x T (mm): 1200 x 1800



Löschdecke NoFire, Box

Lieferung in einer Kunststoff-Wandbox, mit Aufhängeöse. Außenmaß B x T x H (mm): 175 x 45 x 250


Bestell-Nr. 145-529-33



Löschdecke NoFire, Polybag

Lieferung in einer speziellen Kunststofftasche, mit Aufhängeöse. Außenmaß B x T x H (mm): 190 x 45 x 310

Bestell-Nr. 145-530-33



- geprüft gemäß EN 1869
- idealer Personenschutz im Brandfall
- zum Löschen von Speiseölbländen in Großküchen, Haushalt etc.
- Löschdecke aus texturiertem Glasgewebe hergestellt
- Maße B x T (mm): 1800 x 1600

Bestell-Nr. 164-337-33

Feuerlöscherschränke

- idealer Schutz für 6 bis 12 kg Feuerlöscher



- zur Wand- und LKW-Montage
- leicht, robust, chemikalienbeständig, hohe Schlagfestigkeit
- Gehäuse, Scharnier und Verschlussbügel aus Kunststoff
- Gurtband mit Schnalle
- abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Montage mit Scharnieren nach rechts oder links möglich

Typ	FL 70	FL 83
Maße außen B x T x H [mm]	320 x 255 x 700	310 x 263 x 830
für Feuerlöscher-Ausführung	6 kg	9 - 12 kg
Bestellnummer	136-579-33	136-582-33



- aus Stahlblech
- zur Wandmontage
- mit Hinweisschild „Feuerlöschgerät“ gemäß VBG 125
- zur Innen- und Außenaufstellung

Typ	FS G	FS Z
Ausstattung	mit Griffmuschel	Zylinderschloss mit
Maße außen B x T x H [mm]	340 x 220 x 720	340 x 220 x 720
für Feuerlöscher-Ausführung	6 - 12 kg	6 - 12 kg
Bestellnummer	123-592-33	123-595-33

Feuerlöscher-Schutzhaube

Bestell-Nr. 116-166-33

- zur Wandmontage
- zum Einstellen von Feuerlöschern
- zur Innen- und Außenaufstellung
- aus Polyethylen (PE)
- Haubenoberseite ist glasklar, stoß-, witterungs- und temperaturbeständig (-20° bis +60°)

Typ	FS-6/EK	KWH-12
Maße außen B x T x H [mm]	320 x 210 x 620	360 x 220 x 800
für Feuerlöscher-Ausführung	6 kg	12 kg
Bestellnummer	116-166-33	116-167-33

ZUBEHÖR

- Halterung zur Befestigung der 6-kg Löscher in der Schutzhaube, **Bestell-Nr. 126-502-33**

Löschdeckenbehälter

- aus verzinktem Stahlblech, rot lackiert (RAL 3000)
- auch für den Außenbereich nutzbar
- nach vorne ausklappbar
- mit Drehgriffverschluss
- mit Aufkleber „Löschdecke“ gemäß VBG 125
- Maße B x T x H (mm): 315 x 125 x 305



Bestell-Nr. 116-169-33

