

fetra

chariot à plateaux

SUPER-MULTIVARIO

force 1200 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
700 mm, plateau(x) en plaque de
contreplaqué avec surface
antidérapante, châssis avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5007 bleu brillant,
avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 119006



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux SUPER-MULTIVARIO

Force 1200 kg

chariot à plateaux




- force 1200 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- plateau(x) en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- plateau(x) imperméable et amovible
- rehausse 3 parois (tube d'acier)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage caoutchouc plein
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariot à plateaux	pneumatique	caoutchouc plein
rehausses	3 parois (tube d'acier)	Ø de roue	200 mm
longueur de plateau	1000 mm	roulement	roulement à billes
largeur de plateau	700 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
hauteur	1800 mm	conducteur d'électricité	non
nombre de plateaux	4 pièce	poignée	1 pièce
charge	1200 kg	rabattable	non
matériau plateau(x)	plaque de contreplaqué	disposition des roues	rectangulaire
surface plateau(x)	antidérapant	surface	finition peinture époxy
exécution plateau(x)	imperméable, amovible	couleur	bleu brillant // RAL5007
matériau	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
norme européenne	non	Poids	121 kg
alignement de niveaux	droit		

Accessoires

119134		tablette pour chariot à plateaux, longueur x largeur 1000 x 700 mm, en bois, avec surface en contreplaqué antidérapant
119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158815		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

225614		<p>porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant</p>
225615		<p>porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant</p>
309745		<p>roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal</p>