

## fetra chariots porte-panneaux

force 250 kg, plateau longueur x largeur 300 x 60 mm, plateforme en acier avec revêtement feutre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roues, avec bandage air

Numéro d'article: 119143



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Rouleur de panneaux

**Force 250 kg**

chariots porte-panneaux

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 300 x 60 mm
- plateforme en acier avec revêtement feutre
- avec mors de serrage
- largeur de serrage 0 - 60 mm
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roues
- Ø de roue 260 mm
- avec bandage air
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

### Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	plage de serrage	0-60 mm
type de rouleur	chariots porte-panneaux	nombre/type de roulettes	2 roues

charge	250 kg	pneumatique	air
longueur de plateau	300 mm	roulement	roulement à rouleaux
largeur de plateau	60 mm	Ø de roue	260 mm
matériau de plateforme	acier	hauteur	310 mm
surface de plateforme	revêtement feutre	largeur	305 mm
matériau	acier	surface	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	couleur	bleu brillant // RAL5007
barre directrice	non	garantie	10 années
équipement servante d'atelier	mors de serrage	Poids	5,3 kg