

C+P

armoire d'atelier

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 800 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 142339



C+P Armoire à portes battantes

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 930 x 800 mm
- force par plateau 70 kg
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- En tôle d'acier
- 4 niveau(x) avec tablette en acier
- réglable par pas de 15 mm
- porte à double battant
- portes avec gonds extérieurs
- ouverture via poignée encastrée
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

- conseils d'utilisation : les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge





Détails techniques

type de meuble	armoire	exécution porte	gonds extérieurs
type d'armoire	armoire d'atelier	verrouillable	oui
type de porte	porte à double battant	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur	1950 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
largeur	930 mm	matériau	tôle d'acier
profondeur	800 mm	tablette réglable au pas	15 mm
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	angle d'ouverture de porte	110 °
charge tablette	70 kg	poignée	poignée encastrée
couleur du corps	gris clair // RAL7035	roulant	non
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
surface de corps	thermolaqué	Poids	95,06 kg
surface de face avant	thermolaqué		

Accessoires

218597		tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 930 x 800 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	--	---

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221121		papier d'essuyage, 1500 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 450 m x 290 mm, qualité de papier cellulose, en vieux rose
222681		gel pour le nettoyage des mains, sans parfum ni silicone, odeur citron
531287		cadre d'affichage, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en rouge, face arrière autocollante