

BS-ROLLEN

4 roulettes pivotantes (kit) dont 2 avec frein

BS ROLLEN

force 100 kg, avec bandage élastique, moyeu avec roulement à rouleaux, diamètre x largeur 100 x 26 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm, double blocage, jante en plastique, jante avec pare-fils, fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm



Numéro d'article: 146817

BS-ROLLEN Kit de roulettes pour moyens de manutention

Kit comprenant 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein

4 roulettes pivotantes (kit) dont 2 avec frein

- force 100 kg
- avec bandage élastique
- moyeu avec roulement à rouleaux
- diamètre x largeur 100 x 26 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm
- double blocage
- jante en plastique
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm
- espacement des trous des vis 84x64/76x56 mm, Ø trou des vis 9 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	double blocage
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	oui
kit	oui	hauteur totale	128 mm

modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	40 mm
charge	100 kg	trou de moyeu	12 mm
pneumatique	élastique	largeur de roue	26 mm
Ø de roue	100 mm	portée	34 mm
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	104 mm
roulement	roulement à rouleaux	largeur de plaque	80 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	84x64/76x56 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	9 mm
conducteur d'électricité	non	Poids	3,92 kg
matériau de boîtier	acier		